



Svietidlo na osvetlenie pracoviska Planolight LED Black Series, Príkon: 30W



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081353 30
GTIN	2050001919410
Trieda položky	04E

Popis

Prevedenie:

Planonlight LED **Black Series** je najsilnejšie, **najhustejšie** a **najkompaktnejšie** pracovné svietidlo typu Planolight. Variant nadstavca s flexibilnými možnosťami montáže pre najnáročnejšie priemyselné použitie.

- **Najvyššia svietivosť so 157 lumenmi/watt LED.**
- **Absolútne bezúdržbové (so životnosťou 50 000 h).**
- **Optimálne na dodatočnú montáž vďaka extrémne kompaktnému dizajnu, aj na použitie v strojoch s veľa uhlami.**
- **Mimoriadne rozmanité s 8 rôznymi modelmi (zabudovaná verzia na vyžiadanie).**
- **Flexibilné upevnenie: Zapustená inštalácia alebo s vhodnou nastaviteľnou konzolou 081381 pre 45° stropnú montáž.**
- **Vylepšený a osvedčený princíp tesnenia s krytím IP68 a IP69K (odolné voči emulzii).**

Upozornenie:

Prevádzkové napätie 24 V DC – pripojenie priamo na sieťové napätie (230 V/50 Hz) svetidlo zničí! Pripojenie k sieťovému napätiu cez transformátor č. 081375.

Technický opis

Osvetľovacie teleso	LED modul
---------------------	-----------

Hmotnosť	900 g
Svetelný tok	4000 lm
Uhol vyžarovania pevný	120 Stupeň
Príkon	30 W
Teplotný rozsah	-20 - 55 °C
Celková výška	20 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Teplota farby	6500 K
Celková šírka	65 mm
Celková dĺžka	430,5 mm
Zóna ATEX	žiadna
Označenie výrobcu	10493
Druh produktu	Strojné svietidlo

Príslušenstvo

Transformátor pre PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Držiak pre Black Series 45°	081381