



## Samonivelačný krížový líniový laser GCL, Typ: 2-50CG



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	468488 2-50CG
GTIN	3165140865654
Trieda položky	46T

### Popis

#### Prevedenie:

Kompaktný krížový čiarový laser so samonivelačnými laserovými čiarami. Rýchle horizontálne a vertikálne vyrovnanie čiar. Robustný dizajn s mäkkou vložkou Softgrip chráni pred zaťažením pri náraze. Odolný voči prachu a striekajúcej vode. Okrem toho dva zvislé body olovnice. **Zelené krížové priamky** pre lepšiu viditeľnosť aj pri zlých svetelných pomeroch. Rozhranie Bluetooth pre diaľkovo riadené použitie pre presnú prácu bez dotyku prístroja. Môže byť napájaný z akumulátora (dodáva sa) alebo batérie. Veľký pracovný dosah až do 80 m pomocou prijímača LR 7 Professional (príslušenstvo).

#### Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Lítium-iónový akumulátor 12 V, nabíjačka, multifunkčný držiak, laserový terčik a prepravný kufrík.

### Technický opis

Dĺžka	136 mm
Dosah	20 m

Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Nivelačný rozsah	±4 Stupeň
Závit statívu	1/4 palec
Najväčšia prípustná chyba	±0,3 mm/m
Výška	122 mm
Dosah s prijímačom	80 m
Laserová trieda	2
Šírka	55 mm
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Hmotnosť	600 g
Balenie	Pepravný kufrík
Farba lasera	zelená
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Menovité napätie	12 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Křížový líniový laser