

Garant**90° tangenciálna vysoko výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, s otvorom, Ø D / Zeff: 63/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215126 63/4
GTIN	4045197878779
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným vymeniteľným doštičkám. Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite vymeniteľných doštičiek v smere výslednej reznej sily.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 3,0** s čepelou č. **674252 veľ. 15IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	65 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	47 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	4
vhodná otočná rezná platnička	LO.. 130708
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Ø rezných hrán D_c	63 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219882 (15IP; 3,0 Nm)

Séria	Power Tang
Počet otočných rezných platničiek	16
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219882
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,0	211750 3,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP