

**Kancelársky základný regál, Hĺbka 300 mm, Výška / šírka police:  
2000/1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990590 2000/1000
GTIN	4004514219879
Trieda položky	96P

**Popis****Prevedenie:**

Neperforované čelá rámu a police z T-profilu.

Podpierka v podobe krížových vzpier. Dorazové lišty zabránia presúvaniu zakladačov alebo podkladov. Krycie dno nemá dorazovú lištu.

**Maximálna nosnosť: 85 kg na policu.**

Hĺbka regálu 300 mm: pojme až 96 zakladačov na pole pri výške 2300 mm.

**Popis:**

Montážne rozmery:

Základný regál: Menovitá dĺžka + 60 mm

Prídavný regál: Menovitá dĺžka + 6 mm

Celková hĺbka rámu: Menovitá hĺbka + 36 mm

Vzperná dĺžka: max. 600 mm

**Upozornenie:**

- Regále s pomerom výška/hĺbka väčším ako 5:1 musia byť zabezpečené proti prevráteniu.
- Uchytenie na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.

**Technický opis**

Šírka	1000 mm
Montážny rozmer Základný regál Šírka	1060 mm
Hĺbka	300 mm
Výška	2000 mm
Počet políc	6
Polica Hrúbka	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribút Názov produktu	Hĺbka 300 mm
Druh produktu	Regál na šanóny

---

## Príslušenstvo

Upínacia päťka	990852
----------------	--------