



## Presné kliešte na poistné krúžky v súprave pre vnútorné a vonkajšie krúžky, Počet klieští: 4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	700155 4
GTIN	4003773050056
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Kovaná časť rukoväti a kĺbu, hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované, zalisované do telesa klieští. Čierne kliešte, brúsená hlava, rukoväť s plastovou povrchovou úpravou.

Kĺb klieští na vonkajšie krúžky s **integrovanou otváracou pružinou**.

#### Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

#### Norma:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

#### Rozsah balenia:

1 kliešte na poistné krúžky č. 719790 veľ. J1 a J2.

1 kliešte na poistné krúžky č. 719890 veľ. A1 a A2.

### Technický opis

celková maximálna dĺžka vonkajších klieští na poistné krúžky

140; 185 mm

Ø hrotov vonkajších klieští na poistné krúžky	1,25; 1,8 mm
celková maximálna dĺžka vnútorných klieští na poistné krúžky	140; 180 mm
Počet klieští	4
Ø hrotov vnútorných klieští na poistné krúžky	1,25; 1,8 mm
pre Ø vonkajších poistných krúžkov	10 – 25; 19 – 60 mm
pre Ø vnútorných poistných krúžkov	12 – 25; 19 – 60 mm
Použitie klieští na poistné krúžky	vonkajší krúžok rovný
Použitie klieští na poistné krúžky	vnútorný krúžok rovný
Skladovanie v	textilné zvinovacie puzdro
Norma	DIN 5256 C a D
Norma	DIN 5254 A a B
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky

## Príslušenstvo

Presné kliešte na poistné krúžky Typ A2	719890 A2
Presné kliešte na poistné krúžky Typ J2	719790 J2
Presné kliešte na poistné krúžky Typ A1	719890 A1
Presné kliešte na poistné krúžky Typ J1	719790 J1