



Siko kliešte Cobra® s atramentom izolované podľa VDE, s poistným očkom, Celková dĺžka: 250mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	706025 250
GTIN	4003773081517
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Kliešte s poistným očkom na upevnenie ochrany proti pádu. Poistné očka pevne privarené k plášťu rukoväti, dynamicky zaťažiteľné do výšky pádu až 3 m.

Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 06082-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Použitie:

Na použitie pri stavbe budov, inžinierskych stavbách, údržbe budov, pre priemyselných horolezcoch, pokrývačov, výstavbe veľtrhov atď.

Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel; kovaná v zápustke.

Upozornenie:

Iné prevedenia a veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Rozpätie pre šesťhran	46 mm
Rozsah upínania pre rúry	2 palec
Počet mriežok Jemné nastavenie	25
Celková dĺžka	250 mm
Označenie výrobcu	Cobra
Druh produktu	Inštalátárske kliešte a Siko kliešte

Príslušenstvo

Spojovacie prostriedkyBungee Nosná kapacita 15,9	098240 15,9
KarabínaSTEEL D TRI	098195
KarabínaDOUBLE TRI	098194
Spojovacie prostriedkyŠpirálové prídržné lano Typ T2T	098245 T2T
KarabínaOVALSTEEL SC Typ	098196