



## Bočné štiepacie kliešte izolované podľa VDE, s poistným očkom, Celková dĺžka: 160mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	706040 160
GTIN	4003773081463
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Kliešte s poistným očkom na upevnenie ochrany proti pádu. Poistné očka pevne privarené k plášťu rukoväti, dynamicky zaťažiteľné do výšky pádu až 3 m.

**Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 06082-201** pre prácu pod napätím do 1000 V.

#### Použitie:

Na použitie pri stavbe budov, inžinierskych stavbách, údržbe budov, pre priemyselných horolezcoch, pokrývačov, výstavbe veľtrhov atď.

#### Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel; kovaná v zápustke.

#### Upozornenie:

Iné prevedenia a veľkosti na vyžiadanie.

### Technický opis

Celková dĺžka	160 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	4 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2 mm
Druh produktu	rezacie kliešte

### Príslušenstvo

Spojovacie prostriedkyŠpirálové prídržné lano Typ T2T	098245 T2T
KarabínaSTEEL D TRI	098195
KarabínaDOUBLE TRI	098194
Spojovacie prostriedkyBungee Nosná kapacita 15,9	098240 15,9
KarabínaOVALSTEEL SC Typ	098196