

Koken**Predĺženie, 1/4 palca „Wobble-Fix“, Celková dĺžka: 50mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	632525 50
GTIN	4991644021024
Trieda položky	63R

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálne postupy pri kovaní zaručujú optimálne vonkajšie štvorhrany podľa normy DIN 3120 A 6,3 s pružiacou guľôčkou, vnútorné štvorhrany podľa normy DIN 3120. Dvojstupňové predĺženie. Uholové predĺženie (možné do 15°) sa dá zaistiť zaklapnutím. Spojenie „naslepo“ pomocou zapustených vnútorných štvorhranov a pripojených vonkajších štvorhranov.

Norma:**DIN 3123-B 6,3****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pre:

Ručne ovládané nadstavce.

Upozornenie:**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 632519

Technický opis

Celková dĺžka	50 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Štvorhran s Wobble-Fix	s výkyvným uholníkom
Druh produktu	Predĺženie

