

Garant**Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zuby stredný, Ø kotúča D: 165mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	584035 165
GTIN	4045197883711
Trieda položky	51S

Popis**Prevedenie:**

Tvrdokovový hrot, v presnom dizajne s čepelou s vysokou pevnosťou, so zníženou hlučnosťou. Veľkoryso dimenzované tvrdokovové ostrie pre časté prebrusovanie.

Použitie:

Pre kotúčové, panelové, kyvadlové, kapovacie a pokosové píly.

Typ UW pre **doskové materiály, dyhované alebo z jednej strany potiahnuté plastom**, pozdĺžne uloženú dyhu, laminovaný papier a laminovanú tkaninu.

Upozornenie:

Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.

Technický opis

Ø otvora	20 mm
Ø kotúča D	165 mm
Šírka rezu B	2 mm
Počet zubov	24

Druh produktu

Pílový kotúč