

**HOLEX****Pár rukavíc, Veľkosť rukavíc: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094241 7
GTIN	4045197883957
Trieda položky	02H

**Popis****Prevedenie:**

Montážne rukavice s PU povrchovou úpravou na presnú prácu v suchom pracovnom prostredí. Dobrý pocit dotyku a vysoká priedušnosť. Vhodné najmä na presnú manipuláciu s malými elektronickými komponentmi, údržbové práce, kontrolu a montáž.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Veľkosť rukavíc	7
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov

EN 388	4131X
Podkladový materiál	Polyamid
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Dĺžka	255 mm
Farba	biela
Technológia štrikovania	13G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie	viacrazové
Druh produktu	Viacúčelové rukavice