

HOLEX**Pár rukavíc, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094271 10
GTIN	4045197884138
Trieda položky	02H

Popis**Prevedenie:**

Rukavice so zdrsneným latexovým povrchom pre **vynikajúcu odolnosť proti pošmyknutiu a pre prilnavosť** v suchom a vlhkom pracovnom prostredí. **Nevhodné na manipuláciu s masťnými dielmi.** Obzvlášť vhodné na manipuláciu so sklom, príjem a odosielanie tovaru, recykláciu odpadu, stavebníctvo, záhradníctvo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Veľkosť rukavíc	10
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Obsah	12

Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
EN 388	2121X
Podkladový materiál	Polyamid
Povrchová úprava	Latex
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Dĺžka	255 mm
Farba	čierna / sivá
Technológia štrikovania	13G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie	viacrazové
Druh produktu	Viacúčelové rukavice