

## Medzný kalibračný trň Tvrdý chróm H7, Menovitý rozmer Ø: 66mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 484040 66     |
| GTIN             | 2050001955562 |
| Trieda položky   | 48B           |

### Popis

#### Prevedenie:

Správne strany týchto pracovných kalibrov sú zhotovené s **pridaným rozmerom** na opotrebenie podľa normy DIN 7164.

**Dobrá strana s meracími plochami z tvrdého chrómu.** Tým cca 8-násobne vyššia životnosť.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Upozornenie:

- **Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednatel'ne na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) napr. č. 484000 veľ. 82.**

### Technický opis

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Tolerančné pole | H                            |
| Norma           | DIN 7150-2                   |
| Norma           | DIN 7164                     |
| Kvalita         | 7                            |
| Menovitý rozmer | 66 mm                        |
| Druh kalibru    | dobrá strana kalibru         |
| Druh kalibru    | Strana nepodarkového rozmeru |
| Kalibrácia      | L6                           |
| Druh produktu   | Medzný kalibračný trň        |

**Služby**

|   |            |
|---|------------|
| Kalibrácia DAkkSMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 200 | 028340 200 |
| KalibráciaMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 200       | 028300 200 |