

Medzný kalibračný trň Tvrdý chróm H7, Menovitý rozmer Ø: 79mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	484040 79
GTIN	2050001955678
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Správne strany týchto pracovných kalibrov sú zhotovené s **pridaným rozmerom** na opotrebenie podľa normy DIN 7164.

Dobrá strana s meracími plochami z tvrdého chrómu. Tým cca 8-násobne vyššia životnosť.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Upozornenie:

- **Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednatel'ne na www.hoffmann-goup.com napr. č. 484000 veľ. 82.**

Technický opis

Tolerančné pole	H
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Kvalita	7
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Menovitý rozmer	79 mm
Kalibrácia	L6
Druh produktu	Medzný kalibračný trň

Služby

KalibráciaMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 200

028300 200

Kalibrácia DAkkSMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 200

028340 200