



## Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips<sup>®</sup>, KW, Celková dĺžka: 140mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726620 140
GTIN	4003773081685
Trieda položky	73F

### Popis

**Prevedenie:**

Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami, s jemným skosením. Rukoväti s viaczložkovými úchopmi, s otváracou pružinou.

**Použitie:**

Vhodná aj na rezanie káblov zo sklenených vlákien (vodiče svetelných vlín).

**Norma:**

**DIN ISO 9654**

**Materiál:**

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

### Technický opis

Šírka hlavy	15,7 mm
Celková dĺžka	140 mm
Výkon v strihu ocelového drôtu stredne tvrdého	0,2 - 1,4 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,2 - 2,1 mm
Dĺžka britov	12,3 mm
Zábrus	bez fazety
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Norma	<b>DIN ISO 9654</b>

Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Povrch	černené
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	áno
s držiakom drôtu	nie
Druh produktu	rezacie kliešte