



Inštalčné kliešte s otváracou pružinou izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	728788 200
GTIN	4003773075110
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Multifunkčné kliešte na elektroinštaláciu so skrutkovým kĺbom pre presnú prevádzku klieští bez vôle.

- **Uchopenie plochého a okrúhleho materiálu.**
- **Ohýbanie drôtov a medených vodičov.**
- **Odhrotovanie a rozširovanie zásuviek pod omietkou.**
- **Rezanie medených káblov do \varnothing 15 mm ($5 \times 2,5 \text{ mm}^2$).**
- **Odizolovanie medených vodičov $0,75$ až $1,5 \text{ mm}^2$ a $2,5 \text{ mm}^2$.**
- **Zlisovanie objímok $0,5$ až $2,5 \text{ mm}^2$.**

Ramená s plášťami rukoväti izolované do **1 000 V podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

S otváracou pružinou.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, kliešte pochrómované, rukoväti s viaczložkovým opláštením.

Technický opis

Výkon v strihu	$5 \times 2,5 \text{ mm}^2$
odizolovanie pre \varnothing vodiča	$2,5 \text{ mm}^2$
odizolovanie pre \varnothing vodiča	$0,7 - 1,5 \text{ mm}^2$
pre zakončovaciu žilovú objímku	$0,5 - 2,5 \text{ mm}^2$
Celková dĺžka	200 mm

Hmotnosť	280 g
Výkon v strihu do Ø	15 mm
Kĺb	skrutkovaný
s otváracou pružinou	áno
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Multifunkčné kliešte