

**Nožnice na káble s račňou s teleskopickými ramenami, Celková dĺžka: 630mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	731230 630
GTIN	4003773071563
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Rezanie s vynaložením menšej sily na základe optimálnych prevodových pomerov a teleskopického ramena. Otváranie náradia v každej reznej polohe. Viacúrovňovo prestaviteľná dĺžka ramena. Rozšíriteľné od 600 do 810 mm.

Použitie:

Na čisté rezanie medených a hliníkových káblov. Vhodné aj pre káble s gumovým alebo plastovým plášťom a s výstužou z oceleového pásu.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji.

Upozornenie:

Nevhodné pre ocelové drôty a drôtené laná.

Technický opis

pre jednodrôtové vodiče med'/hliník	740 / 800 mm ²
Celková dĺžka	630 mm
pre Ø viacvetvových vodičov	60 mm
Hmotnosť	3820 g
Materiál	Nôž: Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kalená v oleji
Rameno	Hliníková oválna trubka, vysoko pevná
s funkciou račne	áno

Druh produktu

Nožnice