

**Nožnice na káble s račňou s teleskopickými ramenami, Celková dĺžka: 680mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	731230 680
GTIN	4003773071570
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Rezanie s vynaložením menšej sily na základe optimálnych prevodových pomerov a teleskopického ramena. Otváranie náradia v každej reznej polohe. Viacúrovňovo prestaviteľná dĺžka ramena. Rozšíriteľné od 650 do 860 mm.

Použitie:

Na čisté rezanie medených a hliníkových káblov. Vhodné aj pre káble s gumovým alebo plastovým plášťom a s výstužou z oceleového pásu.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji.

Upozornenie:

Nevhodné pre oceleové drôty a drôtené laná.

Technický opis

pre jednodrôtové vodiče meď/hliník	960 / 1085 mm ²
Celková dĺžka	680 mm
pre Ø viacvetvových vodičov	100 mm
Hmotnosť	4980 g
Materiál	Nôž: Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kalená v oleji
Rameno	Hliníková oválna trubka, vysoko pevná

s funkciou račne

áno

Druh produktu

Nožnice