



## Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips®, KW, Celková dĺžka: 140mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726480 140
GTIN	4003773081647
Trieda položky	73F

### Popis

**Prevedenie:**

Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami, s jemným skosením. Rukoväti s viaczložkovými úchopmi, s otváracou pružinou.

**Norma:**

**DIN ISO 9654**

**Materiál:**

Z nehrdzavejúcej ocele (INOX).

### Technický opis

Celková dĺžka	140 mm
Dĺžka britov	12,3 mm
Šírka hlavy	15,7 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,2 - 2,1 mm
Výkon v strihu ocelového drôtu stredne tvrdého	0,2 - 1,2 mm
Zábrus	bez fazety
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Norma	<b>DIN ISO 9654</b>
Rukoväť	Viaczložkový plášť

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 54 HRC)
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	áno
s držiakom drôtu	nie
Druh produktu	rezacie kliešte