

**Garant****6-hranná vložka, 1/4 palca Surface Drive, Rozmer cez steny: 11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	631225 11
GTIN	4045197497116
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.

Vnútorň štvorhran s otvorom podľa DIN 3120-D 6,3.

Otvor kľúča Surface Drive umožňuje pevnejšie osadenie a vyššiu účinnosť. Tlač pôsobí priamo na plochy matíc a skrutiek, citlivé hrany sú chránené. Aj medzirozmary, napr. v palcoch (A/F, BSF, BSW), a opotrebované skrutky môžu byť dotiahnuté alebo uvoľnené použitím Surface Drive.

Vložky s otvorom.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Technický opis**

vhodné pre palce (americký rozmer)	7/16 palec
vhodné pre palce (americký rozmer)	13/32 palec
Ø na strane výstupu	15,9 mm
Dĺžka	24,8 mm
Rozmer cez steny	11 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
6-hranný nástrčný kľúč Profil	Surfacedrive

Norma	DIN 3124
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč Surfacedrive
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
s profilom AS-drive	nie
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča