

**Rolička škárových mierok 50 mm×5 m, C oceľ, Hrúbka: 0,7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	478525 0,7
GTIN	2050001054234
Trieda položky	48B

**Popis****Prevedenie:**

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka pásu je vyznačená nezmazateľne od veľkosti 0,02 (výnimka č. 478502 od veľkosti 0,08).

Uložený v praktickom úložnom boxe, dá sa vytiahnuť ako kotúčové pásmo. Z pásu s dĺžkou 5 alebo 10 m môžete odstrihnúť požadovanú dĺžku.

**C oceľ** – uhlíková oceľ, materiál č. 1.1274, valcovaná za studena, bez povrchovej úpravy (**veľ. 0,01 a 0,02 nehrdzavejúce**).

**Použitie:**

Pri výrobe prípravkov a nástrojov na nastavovanie častí strojov, ako podkladová fólia pri vyrovnávaní obrobkov, na tolerančné merania všetkých druhov, na kontrolu uloženia a vedenia, na nastavovanie farbiacich a tlačiarenských valcov.

**Rozsah balenia:**

Od veľ. 0,8 dodanie v kotúči / kruhu.

**Technický opis**

Hrúbka	0,7 mm
Najväčšia prípustná chyba	±12 µm

Norma	Výrobná norma
Materiál	C oceľ
Rolka Dĺžka	5 m
Rolka Šírka	50 mm
Druh produktu	Pásik škárových mierok