

Medzný strmeňový kaliber, a – zc, Menovitý rozmer Ø: 72mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 484222 72 |
| GTIN | 2050001956163 |
| Trieda položky | 48B |

Popis**Prevedenie:**

Obojstranný medzný strmeňový kaliber vyrobený z prvotriednej meracej ocele, kalený, odľahčený, brúsený a jemne lapovaný. Strana dobrých dielov s **prídavkom na opotrebovanie** podľa DIN 7163.

Pre ISO **polohy tolerančného poľa a – zc** v **základných stupňoch tolerancie 6 – 13**.

Použitie:

Na testovanie hriadel'ov na úpravu vôle, prechodu alebo prídavku.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Upozornenie:

Definujte požadovanú triedu tolerancie. Pri objednávke zadať **polohu tolerančného poľa (a – zc)** a základný stupeň tolerancie (6 – 13), napr. č. 484222 veľ. **10f9**. Kalibre pre základný stupeň tolerancie 5 a jemnejšie tolerancie možné na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Druh kalibru | dobrá strana kalibru |
| Druh kalibru | Strana nepodarkového rozmeru |
| Norma | DIN EN ISO 1938-1 |
| Norma | DIN 7163 |
| Tolerančné pole | a |

| | |
|-----------------|----|
| Tolerančné pole | g |
| Tolerančné pole | h |
| Tolerančné pole | j |
| Tolerančné pole | js |
| Tolerančné pole | k |
| Tolerančné pole | m |
| Tolerančné pole | n |
| Tolerančné pole | p |
| Tolerančné pole | r |
| Tolerančné pole | s |
| Tolerančné pole | b |
| Tolerančné pole | t |
| Tolerančné pole | u |
| Tolerančné pole | v |
| Tolerančné pole | x |
| Tolerančné pole | y |
| Tolerančné pole | z |
| Tolerančné pole | za |
| Tolerančné pole | zb |
| Tolerančné pole | zc |
| Tolerančné pole | c |
| Tolerančné pole | cd |
| Tolerančné pole | d |
| Tolerančné pole | e |
| Tolerančné pole | ef |
| Tolerančné pole | f |
| Tolerančné pole | fg |
| Kvalita | 10 |
| Kvalita | 12 |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Kvalita | 7 |
| Kvalita | 13 |
| Kvalita | 9 |
| Kvalita | 8 |
| Kvalita | 11 |
| Kvalita | 6 |
| Materiál | Kalibračná ocel |
| Menovitý rozmer | 72 mm |
| Atribút Názov produktu | a – zc |
| Kalibrácia | L8 |
| Druh produktu | Medzný strmeňový kaliber |

Služby

| | |
|--|--------------|
| Kalibrácia DAkkSMedzný strmeňový kaliber maximálny menovitý rozmer 5-100 | 028710 5-100 |
| KalibráciaMedzný strmeňový kaliber maximálny menovitý rozmer 200 | 028700 200 |