

## Medzný strmeňový kaliber, a – zc, Menovitý rozmer Ø: 79mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 484222 79     |
| GTIN             | 2050001956224 |
| Trieda položky   | 48B           |

### Popis

#### Prevedenie:

Obojstranný medzný strmeňový kaliber vyrobený z prvotriednej meracej ocele, kalený, odľahčený, brúsený a jemne lapovaný. Strana dobrých dielov s **prídavkom na opotrebovanie** podľa DIN 7163.

Pre ISO **polohy tolerančného poľa a – zc** v **základných stupňoch tolerancie 6 – 13**.

#### Použitie:

Na testovanie hriadel'ov na úpravu vôle, prechodu alebo prídavku.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

#### Upozornenie:

Definujte požadovanú triedu tolerancie. Pri objednávke zadať **polohu tolerančného poľa (a – zc)** a základný stupeň tolerancie (6 – 13), napr. č. 484222 veľ. **10f9**. Kalibre pre základný stupeň tolerancie 5 a jemnejšie tolerancie možné na vyžiadanie.

### Technický opis

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Druh kalibru    | dobrá strana kalibru         |
| Druh kalibru    | Strana nepodarkového rozmeru |
| Norma           | DIN EN ISO 1938-1            |
| Norma           | DIN 7163                     |
| Tolerančné pole | a                            |

|                 |    |
|-----------------|----|
| Tolerančné pole | g  |
| Tolerančné pole | h  |
| Tolerančné pole | j  |
| Tolerančné pole | js |
| Tolerančné pole | k  |
| Tolerančné pole | m  |
| Tolerančné pole | n  |
| Tolerančné pole | p  |
| Tolerančné pole | r  |
| Tolerančné pole | s  |
| Tolerančné pole | b  |
| Tolerančné pole | t  |
| Tolerančné pole | u  |
| Tolerančné pole | v  |
| Tolerančné pole | x  |
| Tolerančné pole | y  |
| Tolerančné pole | z  |
| Tolerančné pole | za |
| Tolerančné pole | zb |
| Tolerančné pole | zc |
| Tolerančné pole | c  |
| Tolerančné pole | cd |
| Tolerančné pole | d  |
| Tolerančné pole | e  |
| Tolerančné pole | ef |
| Tolerančné pole | f  |
| Tolerančné pole | fg |
| Kvalita         | 6  |
| Kvalita         | 11 |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Kvalita                | 10                       |
| Kvalita                | 13                       |
| Kvalita                | 7                        |
| Kvalita                | 9                        |
| Kvalita                | 8                        |
| Kvalita                | 12                       |
| Menovitý rozmer        | 79 mm                    |
| Materiál               | Kalibracná ocel          |
| Atribút Názov produktu | a – zc                   |
| Kalibrácia             | L8                       |
| Druh produktu          | Medzný strmeňový kaliber |

## Služby

|  |              |
|--|--------------|
| Kalibrácia DAkkSMedzný strmeňový kaliber maximálny menovitý rozmer 5-100 | 028710 5-100 |
| KalibráciaMedzný strmeňový kaliber maximálny menovitý rozmer 200         | 028700 200   |