

**Medzný strmeňový kaliber, a – zc, Menovitý rozmer Ø: 84mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 484222 84     |
| GTIN             | 2050001956262 |
| Trieda položky   | 48B           |

**Popis****Prevedenie:**

Obojstranný medzný strmeňový kaliber vyrobený z prvotriednej meracej ocele, kalený, odľahčený, brúsený a jemne lapovaný. Strana dobrých dielov s **prídavkom na opotrebovanie** podľa DIN 7163.

Pre ISO **polohy tolerančného poľa a – zc v základných stupňoch tolerancie 6 – 13.**

**Použitie:**

Na testovanie hriadel'ov na úpravu vôle, prechodu alebo prídavku.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163.**

**Upozornenie:**

Definujte požadovanú triedu tolerancie. Pri objednávke zadať **polohu tolerančného poľa (a – zc)** a základný stupeň tolerancie (6 – 13), napr. č. 484222 veľ. **10f9**. Kalibre pre základný stupeň tolerancie 5 a jemnejšie tolerancie možné na vyžiadanie.

**Technický opis**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Druh kalibru    | dobrá strana kalibru         |
| Druh kalibru    | Strana nepodarkového rozmeru |
| Norma           | DIN EN ISO 1938-1            |
| Norma           | DIN 7163                     |
| Tolerančné pole | a                            |

|                 |    |
|-----------------|----|
| Tolerančné pole | g  |
| Tolerančné pole | h  |
| Tolerančné pole | j  |
| Tolerančné pole | js |
| Tolerančné pole | k  |
| Tolerančné pole | m  |
| Tolerančné pole | n  |
| Tolerančné pole | p  |
| Tolerančné pole | r  |
| Tolerančné pole | s  |
| Tolerančné pole | b  |
| Tolerančné pole | t  |
| Tolerančné pole | u  |
| Tolerančné pole | v  |
| Tolerančné pole | x  |
| Tolerančné pole | y  |
| Tolerančné pole | z  |
| Tolerančné pole | za |
| Tolerančné pole | zb |
| Tolerančné pole | zc |
| Tolerančné pole | c  |
| Tolerančné pole | cd |
| Tolerančné pole | d  |
| Tolerančné pole | e  |
| Tolerančné pole | ef |
| Tolerančné pole | f  |
| Tolerančné pole | fg |
| Kvalita         | 8  |
| Kvalita         | 9  |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Kvalita                | 11                       |
| Kvalita                | 6                        |
| Kvalita                | 7                        |
| Kvalita                | 13                       |
| Kvalita                | 10                       |
| Kvalita                | 12                       |
| Materiál               | Kalibračná ocel          |
| Menovitý rozmer        | 84 mm                    |
| Atribút Názov produktu | a – zc                   |
| Kalibrácia             | L8                       |
| Druh produktu          | Medzný strmeňový kaliber |

## Služby

|  |              |
|--|--------------|
| KalibráciaMedzný strmeňový kaliber maximálny menovitý rozmer 200         | 028700 200   |
| Kalibrácia DAkkSMedzný strmeňový kaliber maximálny menovitý rozmer 5-100 | 028710 5-100 |