

**HOLEX****Sústružnícky nôž vnútorný rohový pravý podobný ako DIN 4974 (ISO 9), M20,  
Stopka štvorhran: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	296430 25
GTIN	4045197884862
Trieda položky	22E

**Popis****Prevedenie:**

Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

**Použitie:**

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.

M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

**Pozor!:**

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).

**Technický opis**

Stopka štvorhran	25 mm
pre otvory od Ø	43 mm
Celková dĺžka	300 mm
Rezný materiál	M20
Druh produktu	Sústružnícky nôž