



## Momentový skrutkovač iTorque® s digitálnym displejom, Maximálny ťahovací moment: 500cNm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659935 500
GTIN	4010995368883
Trieda položky	63K

### Popis

#### Prevedenie:

Vysokokvalitná, pohodlná kovovo-plastová kompozitná rukoväť zaručuje ergonomickú prácu a jednoduché použitie nastavených krútiacich momentov. Jednoduché a rýchle odčítanie alebo nastavenie pomocou **veľkého digitálneho displeja**. Automatické vypnutie po 15 sekundách (životnosť batérie minimálne 1 rok). Výmena batérie vo výrobe alebo počas recalibrácie. Zobrazenie je prepínateľné medzi Nm, lbf·in. Vráťane čepele držiaka bitov č. 659932 pre 1/4-palcové bity.

**Merné jednotky:** Nm, lbf·in

#### Výhoda:

Pomocou **integrovanej funkcie počítania** sa zaznamenajú použitia a tým sa uľahčí sledovanie pomocou skúšobného prostriedku.

#### Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počutelne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie.

#### Použitie:

Na kontrolované skrútkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Upozornenie:

Ďalšie náhradné čepele pod č. 659940 – 659946.

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

### Technický opis

Maximálny ťahovací moment	500 cNm
Ukazovateľ	digitálna
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 5 Nm
Rozlíšenie	1 cNm
Uchytenie bitu	F 6,3
Uchytenie bitu	D 6,3
Ø	40 mm
Rozsah krútiaceho momentu	100 - 500 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Počet obsiahnutých batérií	1
Celková dĺžka L	134 mm
Nastavenie hodnoty spúšťania	digitálny, nastaviteľný
Hmotnosť	372 g
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Norma	DIN EN ISO 6789
Merací proces	Krútiaci moment
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbf·in
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Spätná väzba	s vypínaním
Forma pripojenia	vymeniteľná čepeľ
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Séria	iTorque®
Kalibrácia	O1
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Typ batérií	CR1220 MFR FH
chemické zloženie	lítium
Označenie výrobcu	iTorque®
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

### Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny ťahovací moment 0,04-20	020200 0,04-20
---	----------------

### Príslušenstvo

Výmenná čepeľ Torque Pozidriv Veľkosť krížovej drážky 0	659941 0
Výmenná čepeľ Torquepre Phillips Veľkosť krížovej drážky 0	659940 0
Upínanie bitov	659932
Výmenná čepeľ Torquepre Phillips Veľkosť krížovej drážky 1	659940 1
Výmenná čepeľ Torque Pozidriv Veľkosť krížovej drážky 1	659941 1