

FLUKE.

Multimeter, Typ: 177



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	473322 177
GTIN	095969095891
Trieda položky	47H

Popis

Prevedenie:

Ergonomický plastový plášť s integrovaným puzdrom. Veľký LCD displej pre dobrú čitateľnosť. Spoľahlivé a jednoduché použitie – **Varovanie, ak sú meracie vedenia nesprávne pripojené.** Špičkové meracie zariadenia na vyhľadávanie porúch elektrických a elektronických systémov pre profesionálnych technikov. Robustné, spoľahlivé a presné. Prídavné podsvietenie LED.

Použitie:

Digitálne servisné meracie prístroje pre široké spektrum použitia, maximálnu bezpečnosť a ďalšie doplnkové funkcie.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Rozsah balenia:

Vrátane batérie 081561 6LR61, testovacích káblov a odnímateľných izolačných krytov.

Technický opis

Skúška diód	áno
Displej s podsvietením	áno

Technický list

Rozsah zobrazovania	6000
Jednosmerný prúd DC	0,1 mA – 10 A
Kalibrácia	I3
Základná presnosť	0,09 %
Kategória prepätia	CAT III 1000 V
Kategória prepätia	CAT IV 600 V
Odpor	0,1 Ω – 50 M Ω
Jednosmerné napätie	0,1 mV – 1000 V
Merací proces	TRUE RMS
Frekvencia	0,01 Hz – 100 kHz
Skúška priechodnosti	áno
Striedavý prúd AC	0,1 mA – 10 A
Striedavé napätie AC	0,1 mV – 1000 V
Kapacita	1 nF – 10 mF
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 6LR61
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Multimeter

Služby

Kalibrácia DAkkSDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027010 3
KalibráciaDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027000 3

Príslušenstvo

Testovacie vodiče \varnothing meracích hrotov 1	473318 1
Magnetické závesné zariadenie Typ TPAK	473329 TPAK
Taška C150 Typ F	473337 F
Testovacie vodiče \varnothing meracích hrotov 2	473318 2

