

FLUKE.

Skúšačka napätia a kontinuity, Typ: T150**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473090 T150
GTIN	095969610513
Trieda položky	47H

Popis**Prevedenie:**

Dvojpólová skúšačka napätia s ergonomickým ovládaním zásuviek jednou rukou. Displej nameranej hodnoty s podsvietením. Indikátor batérie – pri vybitej batérii je možné stále zobrazovať namerané napätie. Násuvné testovacie hroty s indikátorom opotrebovania.

Vyhotovenie VDE**Funkcia:**

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Pre profesionálne, viacstupňové skúšanie napätia, polarity a kontinuity.

Norma:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Technický opis

Odpor	0 - 1,99 k Ω
Oblasť pre zobrazovanie DC	6 - 690 V
Kalibrácia	I1

Meranie frekvencie	40 - 400 Hz
Skúška polarity	áno
Stupeň ochrany krytom IP	IP 64
Skúška priechodnosti	opticky/akusticky
Skúška smeru otáčania	áno
Kategória prepätia	CAT III 690 V
Kategória prepätia	CAT IV 600 V
Skúška fáze	100V – 690V
Oblasť pre zobrazovanie AC	6 - 690 V
Ukazovateľ	LED/LCD
FI/RCD-ochranný spínač Skúšobný prúd	áno
Osvetlenie meracích miest	áno
Funkcia baterky	áno
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Skúšačka napätia

Služby

KalibráciaSkúšačka napätia Typ S	027120 S
Kalibrácia DAkkSSkúšačka napätia Typ S	027160 S

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------