

FLUKE.

**Multimeter, Typ: 179****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473322 179
GTIN	095969095860
Trieda položky	47H

**Popis****Prevedenie:**

Ergonomický plastový plášť s integrovaným puzdrom. Veľký LCD displej pre dobrú čitateľnosť. Spoľahlivé a jednoduché použitie – **Varovanie, ak sú meracie vedenia nesprávne pripojené.** Špičkové meracie zariadenia na vyhľadávanie porúch elektrických a elektronických systémov pre profesionálnych technikov. Robustné, spoľahlivé a presné. Prídavné podsvietenie LED a meranie teploty.

**Použitie:**

Digitálne servisné meracie prístroje pre široké spektrum použitia, maximálnu bezpečnosť a ďalšie doplnkové funkcie.

**Norma:**

**IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1**

**Rozsah balenia:**

Vrátane batérie 081561 6LR61, testovacích káblov a odnímateľných izolačných krytov. Vrátane snímaca teploty.

**Technický opis**

Základná presnosť	0,09 %
-------------------	--------

Striedavý prúd AC	0,1 mA – 10 A
Skúška diód	áno
Merací proces	TRUE RMS
Kalibrácia	I3
Kalibrácia	I7
Skúška priechodnosti	áno
Displej s podsvietením	áno
Kapacita	1 nF – 10 mF
Rozsah zobrazovania	6000
Jednosmerný prúd DC	0,1 mA – 10 A
Kategória prepätia	CAT III 1000 V
Kategória prepätia	CAT IV 600 V
Striedavé napätie AC	0,1 mV – 1000 V
Frekvencia	0,01 Hz – 100 kHz
Teplota	-40 - 400 °C
Odpor	0,1 Ω – 50 MΩ
Jednosmerné napätie	0,1 mV – 1000 V
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 6LR61
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Multimeter

## Služby

KalibráciaDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027000 3
KalibráciaSnímač teploty s/bez zobrazovacej jednotky Typ A	027520 A
Kalibrácia DAkkSDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027010 3
Kalibrácia DAkkSSnímač teploty s/bez zobrazovacej jednotky Typ A	027540 A

---

**Príslušenstvo**

Testovacie vodiče Ø meracích hrotov 1	473318 1
Testovacie vodiče Ø meracích hrotov 2	473318 2
Taška C150 Typ F	473337 F
Magnetické závesné zariadenie Typ TPAK	473329 TPAK