

FLUKE.

Kliešte na meranie prúdu, Typ: 323**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473290 323
GTIN	095969623742
Trieda položky	47H

Popis**Prevedenie:**

Kliešte na meranie prúdu s veľkým, ľahko čitateľným LCD displejom v tenkom a ergonomickom dizajne. Merania skutočných efektívnych hodnôt a optimalizovaná ergonómia na vyhľadávanie chýb v priemyselných a stavebno-technických použitiach.

Norma:**EN 61010-1****Rozsah balenia:**

Vrátane testovacích vodičov a polstrovaného puzdra na prenášanie. Batérie 2 × c. 081561 vel. LR3.

Technický opis

Odpor	0,1 – 4000 Ω
Rozsah zobrazovania	4000
Jednosmerné napätie	0,1 V – 600 V
Striedavé napätie AC	0,1 V – 600 V
Funkcia ukladania	HOLD

Kategória prepätia	CAT III 600 V
Kategória prepätia	CAT IV 300 V
maximálny otvor klieští	30 mm
Merací proces	TRUE RMS (AC)
Striedavý prúd AC	0,1 A – 400 A
Základná presnosť	2 %
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Zásobovanie prúdom	2× 081561 LR3
Norma	EN 61010–1
Kalibrácia	I4
Druh produktu	Prúdové kliešte

Služby

KalibráciaPrúdové kliešte Typ D	027050 D
Kalibrácia DAkkSPrúdové kliešte Typ D	027060 D

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------