

FLUKE.

**Kliešte na meranie prúdu, Typ: 325****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473290 325
GTIN	095969623766
Trieda položky	47H

**Popis****Prevedenie:**

Kliešte na meranie prúdu s veľkým, ľahko čitateľným LCD displejom v tenkom a ergonomickom dizajne. Dodatočne meranie teploty, meranie frekvencie, funkcia min/max a displej s podsvietením.

Merania skutočných efektívnych hodnôt a optimalizovaná ergonómia na vyhľadávanie chýb v priemyselných a stavebno-technických použitíach.

**Norma:****EN 61010-1****Rozsah balenia:**

Vrátane testovacích vodičov a polstrovaného puzdra na prenášanie. Batérie 2 × c. 081561 vel. LR3.

**Technický opis**

Striedavé napätie AC	0,1 V – 600 V
Kategória prepätia	CAT III 600 V
Kategória prepätia	CAT IV 300 V

maximálny otvor klieští	30 mm
Kapacita	100,0 $\mu$ F až 1000 $\mu$ F
Jednosmerné napätie	0,1 V – 600 V
Merací proces	TRUE RMS (AC)
Jednosmerný prúd DC	0,1 A – 400 A
Frekvencia	5 Hz – 500 Hz
Rozsah zobrazovania	4000
Striedavý prúd AC	0,1 A – 400 A
Funkcia ukladania	HOLD, MAX/MIN
Základná presnosť	2 %
Odpor	0,1 $\Omega$ – 40 k $\Omega$
Kontaktné meranie Teplota	-10 - 400 °C
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Počet obsiahnutých batérií	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Zásobovanie prúdom	2x 081561 LR3
Norma	EN 61010-1
Kalibrácia	I4
Druh produktu	Prúdové kliešte

## Služby

Kalibrácia DAkkSPrúdové kliešte Typ D	027060 D
KalibráciaPrúdové kliešte Typ D	027050 D

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------