

**HOLEX****Vnútorný závitorezný sústružnícky nôž pravý podobný ako DIN 283 (ISO 13), M20, Stopka štvorhran: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	297185 20
GTIN	4045197885746
Trieda položky	22E

**Popis****Prevedenie:**

Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

**Použitie:**

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.

M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

**Pozor!:**

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).

**Technický opis**

pre otvory od Ø	45 mm
Stopka štvorhran	20 mm
Celková dĺžka	210 mm
Rezný materiál	M20
Druh produktu	Sústružnícky nôž