

**HOLEX****Sústružnícky nôž zapichovací pravý podobný ako DIN 4981 (ISO 7), M20,  
Výška stopky: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	297030 16
GTIN	4045197885548
Trieda položky	22E

**Popis****Prevedenie:**

Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

**Použitie:**

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.

M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

**Pozor!:**

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).

**Technický opis**

Výška stopky h	16 mm
Šírka čepele	4 mm
Celková dĺžka	110 mm
Šírka stopky b	10 mm
Rezný materiál	M20
Druh produktu	Sústružnícky nôž