

**HOLEX****Sústružnícky nôž zapichovací vnútorný pravý podobný ako DIN 263 (ISO 11), M20, Stopka štvorhran: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	297145 20
GTIN	4045197885623
Trieda položky	22E

**Popis****Prevedenie:**

Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

**Použitie:**

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.

M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

**Pozor!:**

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).

**Technický opis**

Stopka štvorhran	20 mm
maximálna hĺbka vpichu $t_{max}$	16 mm
pre otvory od $\varnothing$	50 mm
Šírka čepele	6 mm
Celková dĺžka	210 mm
Rezný materiál	M20
Druh produktu	Sústružnícky nôž