

HOLEX**Sústružnícky nôž zapichovací pravý podobný ako DIN 4981 (ISO 7), M20,
Výška stopky: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	297030 20
GTIN	4045197885555
Trieda položky	22E

Popis**Prevedenie:**

Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

Použitie:

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.

M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

Pozor!:

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).

Technický opis

Výška stopky h	20 mm
Šírka čepele	5 mm
Celková dĺžka	125 mm
Šírka stopky b	12 mm
Rezný materiál	M20
Druh produktu	Sústružnícky nôž