

**Garant****Nástavbová čelusť pre otočené upínacie moduly výkyvná, pre typ: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361133 100
GTIN	4045197885760
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:**

S povrchovou úpravou, tvrdené a brúsené.

**Použitie:**

Na upnutie predsadzovacích čelustí č. 361140 – 361150.

**Vhodné pre:**

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105 – 361110.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upevňovacích skrutiek.

**Upozornenie:**

Montážne odporúčanie na upevnenie **upínacieho modulu**. Vhodná protičelusť č. 361126.

**Technický opis**

vhodné pre farebný kód	Xpent0
Výška čelusti h	40 mm
Výška h <sub>1</sub>	20 mm
Uhol výkyvu	15 Stupeň
Dĺžka čelustí l	60 mm
Šírka čelustí b	100 mm

Druh produktu

Čeluste pre zverák