

**Garant****Nástavbová čelusť pre otočené upínacie moduly výkyvná, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 361133 125    |
| GTIN             | 4045197885777 |
| Trieda položky   | 310           |

**Popis****Prevedenie:**

S povrchovou úpravou, tvrdené a brúsené.

**Použitie:**

Na upnutie predsadzovacích čelustí č. 361140 – 361150.

**Vhodné pre:**

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105 – 361110.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upevňovacích skrutiek.

**Upozornenie:**

Montážne odporúčanie na upevnenie **upínacieho modulu**. Vhodná protičelusť č. 361126.

**Technický opis**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| vhodné pre farebný kód | Xpent1-2  |
| Šírka čelustí b        | 125 mm    |
| Uhol výkyvu            | 15 Stupeň |
| Dĺžka čelustí l        | 68,5 mm   |
| Výška h <sub>1</sub>   | 25 mm     |
| Výška čelusti h        | 45 mm     |

Druh produktu

Čeluste pre zverák