

HOLEX**Sústružnícky nôž zapichovací pravý podobný ako DIN 4981 (ISO 7), M20,
Výška stopky: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	297030 25
GTIN	4045197885562
Trieda položky	22E

Popis**Prevedenie:**

Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

Použitie:

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.

M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

Pozor!:

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).

Technický opis

Šírka čepele	6 mm
Výška stopky h	25 mm
Celková dĺžka	140 mm
Šírka stopky b	16 mm
Rezný materiál	M20
Druh produktu	Sústružnícky nôž