

HOLEX**Vnútorný závitorezný sústružnícky nôž pravý podobný ako DIN 283 (ISO 13), M20, Stopka štvorhran: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	297185 10
GTIN	4045197885715
Trieda položky	22E

Popis**Prevedenie:**

Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

Použitie:

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.

M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

Pozor!:

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).

Technický opis

pre otvory od Ø	20 mm
Stopka štvorhran	10 mm
Celková dĺžka	150 mm
Rezný materiál	M20
Druh produktu	Sústružnícky nôž