

HOLEX**Sústružnícky nôž pravý podobný ako DIN 4980 (ISO 6), M20, Stopka štvorhran: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 296830 12 |
| GTIN | 4045197885494 |
| Trieda položky | 22E |

Popis**Prevedenie:**

Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

Použitie:

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.

M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

Pozor!:

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).

Technický opis

| | |
|------------------|------------------|
| Stopka štvorhran | 12 mm |
| Celková dĺžka | 100 mm |
| Rezný materiál | M20 |
| Druh produktu | Sústružnícky nôž |