

Garant**Stolový vozík s výškovo nastaviteľnou úložnou plochou TA9, Typ: TA92****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918557 TA92
GTIN	4045197885319
Trieda položky	91T

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová konštrukcia, platforma z drevenej dosky s antracitovo sfarbeným povrchom odolným proti poškrabaniu. Pomocou ručnej kľuky **manuálne výškovo nastaviteľné**. Nakladacia plocha sa pritom pohybuje **4 mechanickými zdvíhacími stĺpikmi s vretenom** nahor a nadol. Rukoväť s vložkou Haptoprene® z nárazuvzdorného polypropylénu, ktorý sa dá pri aktivácii ručnej kľuky zložiť vyklopením nahor. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdami) s polyuretánovým dezénom, ktorý nezanecháva stopy, náboje s valčekovými ložiskami.

Povrchová úprava farby:

Strieborná a antracitová **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Z bezpečnostných dôvodov nie je možné osadiť stenu z perforovaného plechu.

Technický opis

Hĺbka	509 mm
Šírka nakladacej plochy	890 mm
Hmotnosť	67,6 kg
Rozsah prestavenia výšky	680 - 970 mm

Výška nakladacej plochy dolu	195 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Ø kolesa	125 mm
Typ	TA92
Maximálna nosnosť	250 kg
Šírka	1040 mm
Hĺbka ložnej plochy	500 mm
Druh produktu	Stolový vozík