

bimos

Pracovná otočná stolička, PU pena, s kolieskami, nízka, Farba: BLACK**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965301 BLACK
GTIN	4016849624464
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo z mäkkej PU peny. Ľahko udržiavateľné, umývateľné, robustné a odolné voči ľahkým kyselinám a zásadám, ako aj mechanickým vplyvom.

Ergonomické pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými madlami na tlačenie.

Norma:**DIN 68877****Technický opis**

Materiál základňa	Oceľ
Hĺbka sedu	470 mm
prestavenie výšky bezúrovňové	áno
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Operadlo Výška	580 mm
Materiál Operadlo	PU-pena

Hmotnosť	14 kg
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Farba Materiál sedadla	čierna
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Materiál Sedadlo	PU-pena
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Šírka sedu	460 mm
Séria	Work-Tec
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 630 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

Kolieska(1 súprava = 5 kusov)	963187
-------------------------------	--------