

bimos

Pracovná otočná stolička, koženka, s kolieskami, nízka, Farba: BLACK**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965307 BLACK
GTIN	4016849626659
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo čalúnené umelou kožou, pohodlné a mäkké. Umývateľné a nenáročné na údržbu.

Ergonomicky pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými rukoväťami.

Norma:**DIN 68877****Technický opis**

Farba Materiál sedadla	čierna
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Hĺbka sedu	470 mm
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Hmotnosť	13,5 kg
Šírka sedu	460 mm

Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Materiál Sedadlo	Umelá koža
Operadlo Výška	580 mm
Materiál základňa	Oceľ
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Séria	Work-Tec
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 630 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

Kolieska(1 súprava = 5 kusov)	963187
-------------------------------	--------