

bimos

**Pracovná otočná stolička, látkový sedák, s klzákmi, nízka, Farba: BLACK****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965317 BLACK
GTIN	4016849625089
Trieda položky	96B

**Popis****Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo s mäkkým textilným čalúnením. Pohodlné a priedušné. Ergonomicky pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými rukoväťami.

**Norma:****DIN 68877****Technický opis**

Základňa Prevedenie	klzák
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Materiál Sedadlo	látka
Materiál základňa	Oceľ
Operadlo Výška	580 mm
Šírka sedu	460 mm
Hĺbka sedu	470 mm

Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Hmotnosť	13,5 kg
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Farba Materiál sedadla	čierna
Séria	Work-Tec
Prevedenie	bez koliesok
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 630 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

## Príslušenstvo

Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)	963188
---------------------------------------	--------