

bimos

Pracovná otočná stolička, látkový sedák, s klzákmi, nízka, Farba: BLUE**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965317 BLUE
GTIN	4016849625096
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo s mäkkým textilným čalúnením. Pohodlné a priedušné. Ergonomicky pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými rukoväťami.

Norma:**DIN 68877****Technický opis**

Materiál základňa	Oceľ
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Základňa Prevedenie	klzák
Šírka sedu	460 mm

Materiál Sedadlo	látka
Hmotnosť	13,5 kg
Farba Materiál sedadla	modrá
Hĺbka sedu	470 mm
Operadlo Výška	580 mm
Séria	Work-Tec
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 630 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)

963188