

bimos

**Pracovná otočná stolička, látkový sedák, s kolieskami, nízka, Farba: BLACK****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965318 BLACK
GTIN	4016849625621
Trieda položky	96B

**Popis****Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo s mäkkým textilným čalúnením. Pohodlné a priedušné. Ergonomicky pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými rukoväťami.

**Norma:****DIN 68877****Technický opis**

Materiál základňa	Oceľ
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Šírka sedu	460 mm
Hmotnosť	13,5 kg
Farba Materiál sedadla	čierna
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž

Hĺbka sedu	470 mm
Materiál Sedadlo	látka
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Operadlo Výška	580 mm
Séria	Work-Tec
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 630 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

## Príslušenstvo

Kolieska(1 súprava = 5 kusov)	963187
-------------------------------	--------