

bimos

Pracovná otočná stolička, látkový sedák, s kolieskami, nízka, Farba: BLUE**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965318 BLUE
GTIN	4016849624457
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo s mäkkým textilným čalúnením. Pohodlné a priedušné. Ergonomicky pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými rukoväťami.

Norma:**DIN 68877****Technický opis**

Hĺbka sedu	470 mm
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Materiál Sedadlo	látka
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Materiál základňa	Oceľ

Farba Materiál sedadla	modrá
Hmotnosť	13,5 kg
Operadlo Výška	580 mm
Šírka sedu	460 mm
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Séria	Work-Tec
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 630 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

Kolieska(1 súprava = 5 kusov)

963187