

bimos

**Pracovná otočná stolička, látkový sedák, s klzákmi a kruhom na nohy, vysoká,
Farba: BLACK**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	965319 BLACK
GTIN	4016849625508
Trieda položky	96B

Popis

Prevedenie:

Sedadlo a operadlo s mäkkým textilným čalúnením. Pohodlné a priedušné. Ergonomicky pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými rukoväťami.

Norma:

DIN 68877

Technický opis

Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Šírka sedu	460 mm
Základňa Prevedenie	klzák s opierkou na nohy
Materiál základňa	Plast
Farba Materiál sedadla	čierna
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž

Hmotnosť	15,5 kg
Materiál Sedadlo	látka
Operadlo Výška	580 mm
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Hĺbka sedu	470 mm
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Séria	Work-Tec
Prevedenie	vysoká výška sedenia
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	590 - 860 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)	963188
---------------------------------------	--------