

bimos

Pracovná otočná stolička, Supertec, s kolieskami, nízka, Farba: BLACK**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965328 BLACK
GTIN	4016849625683
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Supertec je pohodlné, mäkké, priedušné, ako aj extrémne odolné, vhodné na čistenie a protišmykové. Vďaka svojmu mikropancierovaniu spája výhody látky a PU peny. Ergonomicky pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými rukoväťami.

Norma:**DIN 68877****Technický opis**

Hmotnosť	13,5 kg
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Materiál základňa	Oceľ
Farba Materiál sedadla	čierna
Hĺbka sedu	470 mm

Šírka sedu	460 mm
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Operadlo Výška	580 mm
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 630 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

Kolieska(1 súprava = 5 kusov)

963187