

**KERN****Závesná váha typ HCB, maximálny rozsah váženia: 500kg**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479435 500
GTIN	4045761144460
Trieda položky	47D

## Popis

### Prevedenie:

- Maximálne ľahké ovládanie 3 tlačidlami.
- S tlačidlom tary, upevnením prázdnej nádoby a vynulovaním indikátora.
- Tlačidlom Hold sa dá indikátor zmraziť na 5 sekúnd.
- Váhová jednotka prepínateľná na kg, N a lb.

### Rozsah balenia:

Vrátane karabíny z ušľachtilej ocele, S háku z ušľachtilej ocele (pri veľ. 500/1 000 neštandardne) a 3 batérií č.081561 veľ.LR6.

### Zvláštne príslušenstvo:

Uzatváracie clánky a háky s bezpečnostným zámkom na požiadanie.

## Technický opis

Hĺbka puzdra	42 mm
Výška puzdra	152 mm
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Odčítanie	1000 g

Hmotnosť netto	0,35 kg
Puzdro Šírka	80 mm
maximálny rozsah váženia	500 kg
Počet obsiahnutých batérií	3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Označenie výrobcu	HCB
Druh produktu	Závesná/žeriavová váha

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6

081561 LR6