

**KERN****Závesná váha typ HCB, maximálny rozsah váženia: 1000kg**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479435 1000
GTIN	4045761152762
Trieda položky	47D

## Popis

### Prevedenie:

- Maximálne ľahké ovládanie 3 tlačidlami.
- S tlačidlom tary, upevnením prázdnej nádoby a vynulovaním indikátora.
- Tlačidlom Hold sa dá indikátor zmraziť na 5 sekúnd.
- Váhová jednotka prepínateľná na kg, N a lb.

### Rozsah balenia:

Vrátane karabíny z ušľachtilej ocele, S háku z ušľachtilej ocele (pri veľ. 500/1 000 neštandardne) a 3 batérií č.081561 veľ.LR6.

### Zvláštne príslušenstvo:

Uzatváracie clánky a háky s bezpečnostným zámkom na požiadanie.

## Technický opis

Puzdro Šírka	80 mm
Odčítanie	2000 g
Hmotnosť netto	0,55 kg
Výška puzdra	150 mm

Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
maximálny rozsah váženia	1000 kg
Hĺbka puzdra	48 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Počet obsiahnutých batérií	3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Označenie výrobcu	HCB
Druh produktu	Závesná/žeriavová váha

---

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6

081561 LR6